

根据阀岛的型号代码查找气接口螺纹



姓名 张亮亮
Festo 技术支持
2020 年 3 月 26 日

关键词:

阀岛，气接口，螺纹

摘要:

本文介绍了使用 FESTO 官方网站资源以及软件工具查看阀岛气接口螺纹的使用方法。

目标群体:

本文仅针对有一定自动化基础的工程师，需要对 Festo 阀岛以及气动基础有一定了解。

声明:

本文档为技术工程师根据官方资料和测试结果编写，旨在指导用户快速上手使用 Festo 产品，如果发现描述与官方正式出版物冲突，请以正式出版物为准。

我们尽量罗列了实验室测试的软、硬件环境，但现场设备型号可能不同，软件/固件版本可能有差异，请务必在理解文档内容和确保安全的前提下执行测试。

我们会持续更正和更新文档内容，恕不另行通知。

目录

- 1 使用官网备件目录 4
 - 1.1 在 FESTO 官网支持平台输入要查找的阀岛系列，点击备件目录选项 4
 - 1.2 在备件目录选型里输入阀岛全码，点击显示备件选项..... 4
 - 1.3 在备件目录中查找 4
 - 1.3.1 查到气路底座型号 VABV-S4-2S-G18-2T2,对应样本信息能查到其螺纹为 G1/8..... 4
 - 1.3.2 在备件目录中查到气路底座接头型号 QS-G1/8-8 对应样本信息能查到其螺纹为 G1/8 5
- 2 通过 IdentcodeTool 软件 5
 - 2.1 打开 Ident Code Tool 软件，输入阀岛代码，点击 start，在备件目录中查到气路底座型号 VABV-S4-2S-G18-2T2,对应样本信息能查到其螺纹为 G1/8..... 5
 - 2.2 在备件目录中查到气路底座接头型号 QS-G1/8-8 对应样本信息能查到其螺纹为 G1/8 6
- 3 总结： 6

1 使用官网备件目录

1.1 在 FESTO 官网支持平台输入要查找的阀岛系列，点击备件目录选项



1.2 在备件目录选型里输入阀岛全码，点击显示备件选项



1.3 在备件目录中查找

1.3.1 查到气路底座型号 VABV-S4-2S-G18-2T2,对应样本信息能查到其螺纹为 G1/8

Ident Code Tool - v0.4

File View Extra

Input

50E-F33GCQS-S

44P-N-V-A-JJ

Configuration State [xDKI](#)

PARTdataManager [CAD](#)

[Support Portal](#)

[Spare Parts](#)

☐ Check Configuration

BOM IC-Compare

	Quantity	Packing Unit	PartNo	Type	Name	Weight
▶	1	1	195716	CPX-EPL-EV	End plate	110 g
	1	1	195718	CPX-ZA-1	Tie rod	
	1	1	548755	CPX-FB33	Bus node	280 g
	1	1	195746	CPX-GE-EV-S	Interlinking block	125 g
	1	1	543416	VABA-S6-1-X1	Pneumatic interface	590 g
	1	1	539234	VABE-S6-1R-G12	End plate	339 g
	1	1	539224	VABV-S4-2S-G18-2T2	Manifold sub-base	447 g
	2	1	539182	VSVA-B-B52-ZD-A2-1T1L	Solenoid valve	172 g
	4	1	541010	VAMC-S6-CH	Cover cap	

2.2 在备件目录中查到气路底座接头型号 QS-G1/8-8 对应样本信息能查到其螺纹为 G1/8

Input

50E-F33GCQS-S

44P-N-V-SM-A-JJ

Configuration State [xDKI](#)

PARTdataManager [CAD](#)

[Support Portal](#)

[Spare Parts](#)

BOM IC-Compare

	Quantity	Packing Unit	PartNo	Type	Name	Weight
▶	1	1	195716	CPX-EPL-EV	End plate	110 g
	1	1	195718	CPX-ZA-1	Tie rod	
	1	1	548755	CPX-FB33	Bus node	280 g
	1	1	195746	CPX-GE-EV-S	Interlinking block	125 g
	1	1	543416	VABA-S6-1-X1	Pneumatic interface	590 g
	1	1	539234	VABE-S6-1R-G12	End plate	339 g
	1	1	186105	QS-G1/2-16	Push-in fitting	53 g
	2	1	6844	U-1/2-B	Silencer	75 g
	1	1	2316	U-1/4	Silencer	8 g
	1	1	539224	VABV-S4-2S-G18-2T2	Manifold sub-base	447 g
	4	10	186098	QS-G1/8-8	Push-in fitting	14 g
	2	1	539182	VSVA-B-B52-ZD-A2-1T1L	Solenoid valve	172 g
	4	1	541010	VAMC-S6-CH	Cover cap	

3 总结:

方法 1 需要对 FESTO 阀岛有一定的知识积累才能对应样本参数信息

方法 2 会涉及到工具软件升级更新的问题

综上所述,在有网络的条件下,建议通过方法 1 查找备件信息。